














<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS wandrozet RT363108
<b>Kleur</b>	Donkerblauw (RAL 5011) 
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 777569638 EAN: 5708590173146 NBS: N13:436</p> <p>PLUSwandrozet. Voor wandmontage van handgrepen met diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor installatie. <i>Informeer voor speciale handgreep oplossingen.</i> Excl. bevestigingsmateriaal. Zie technische handleiding (PDF) voor informatie over bevestigingen geschikt voor verschillende wand types.</p> <p>PLUS wandrozet. Voor wandmontage van handgrepen met diameter 33 mm. Vereist andere handgreep-elementen voor installatie. <i>Informeer voor speciale oplossingen.</i> Materiaal: kunststof Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg.
<b>Materialen</b>	Afdekkapje: Cycology kunststof
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
<b>Reiniging</b>	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.












<b>Product</b>	PLUS wandrozet
<b>Artikelnummer</b>	RT363108

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen &gt;=H12</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8665 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS wandrozet RT363108
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 