




|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Product<br/>Artikelnummer</b> | PLUS buisstuk 1220 mm, met bocht, wandrozet en binnendraad<br>RT324112  |
| <b>Kleur</b>                     | Antracietgrijs  |
| <b>Beschrijving</b>              | <p>VVS: 777569242<br/>EAN: 5708590371320</p>  <p>PLUS buisstuk, met bocht, wandrozet en binnendraad.<br/>Lengte 1220 mm, diameter 33 mm.<br/>Vereist andere buisstukken voor de installatie.<br/><i>Informeer voor speciale buisstuk oplossingen.</i><br/>Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met klem altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm.<br/>Excl. bevestigingsmateriaal.<br/>Zie technisch blad (PDF) voor informatie over BEVESTIGINGEN geschikt voor verschillende wand types.</p> <p>PLUS buisstuk, met bocht, wandrozet en binnendraad.<br/>Lengte 1220 mm, diameter 33 mm.<br/>Vereist andere buisstukken voor de installatie.<br/><i>Informeer voor speciale oplossingen.</i><br/>Houd er rekening mee dat RT360 PLUS wandrozet met klem altijd moet worden geïnstalleerd bij alle verbindingen van buizen of elke 1200 mm.<br/>Materiaal poedergecoat aluminium en kunststof<br/>Excl. bevestigingsmateriaal.</p> |
| <b>Product capaciteit</b>        | Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg<br>Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg.   |
| <b>Materialen</b>                | Basismateriaal: aluminium<br><br>Oppervlakte materiaal: polyester lak<br><br>Afdekkapje: Cycoloy kunststof  |
| <b>Ergonomy</b>                  | Door de diameter van 33 mm kan de buis comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het gemakkelijk om de buis vast te houden.   |













# PRESSALIT®

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Product</b>       | PLUS buisstuk 1220 mm, met bocht, wandrozet en binnendraad   |
| <b>Artikelnummer</b> | RT324112   |
| <b>Garantie</b>      | Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.   |
| <b>Reiniging</b>     | Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. |













|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Product</b>       | PLUS buisstuk 1220 mm, met bocht, wandrozet en binnendraad |
| <b>Artikelnummer</b> | RT324112   |

## Installatie in verschillende wandtypes

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Betonwanden &gt;B25</b><br>V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8.<br>Moeten apart worden besteld.  |    |
|   | <b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b><br>V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8.<br>Moeten apart worden besteld.   |   |
|  | <b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b><br>V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8.<br>Moeten apart worden besteld.  |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8665 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6<br>Moeten apart worden besteld.  |  |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b><br>V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig.<br>Moeten apart worden besteld. |  |



|   |   |
|---|---|
| <b>Product</b><br><b>Artikelnummer</b>  | PLUS buisstuk 1220 mm, met bocht, wandrozet en binnendraad<br>RT324112  |
|    | <b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.<br>                      |
|    | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b><br>Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.<br>   |
|  | <b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b><br>Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.<br>  |