



PRESSALIT®

Pressalit Cera S1180 Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S1180001-BS43999
EAN:5708590382418
DB: 2315973

Pressalit Cera S1180 har en vacker och elegant design som passar alla badrum. Toalettsitsen är utformad för att passa särskilt bra till Ifö Cera toalettskålen och har både soft close för en mjuk och tyst stängning och en lift-off-funktion som gör rengöringen mycket enklare. Pressalit Cera S1180 har också ett praktiskt litet handtag som är vackert integrerat i designen, så att du enkelt kan öppna toalettsitsen med bara ett finger.






Färg

Svart (RAL 9005)

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Cera", art. nr. S1180 i genomfärgad härdad plast med inbyggd soft close funktion, inkl. BS43 fast beslag till lift-off i rostfritt stål.

- avtagbar sits/lock gör rengöringen enklare
- centeravstånd: 155 mm
- belastning - sittring 180 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit Cera S1180
Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p>BESLAG Rostfritt stål och termoplast.</p>
Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg
Vikt	2,409 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	2,799 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	13,995 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Cera S1180
Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
