




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX ANGLE håndvask med overløb, højrevendt R2040000
Farve	VVS:636856100 NRF:6132507 EAN:5708590325101 HMI: 82614 NBS:N13:30,335 Hvid
Produktbeskrivelse	 MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng. MATRIX ANGLE sejlformet vask, 1000 x 571 x 120 mm, højrevendt, med aflægningsplads og to integrerede håndgreb i fronten, hanehul Ø36 mm og overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken. Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Kan monteres på højdejusterbare bæringer R2015.
Produktkapacitet	200 kg.
Materialer	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	MATRIX ANGLE håndvask med overløb, højrevendt
Varenummer	R2040000
Rengøring	Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring. Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes: Natriumhydroxid 5% Eddikesyre 10% Ethanol 70% Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering. NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.
Overenstemmelses- erklæring	Erklæring om ydeevne Overholdelseskriterier i henhold til EN 14688:2015. 4.1 Belastningsmodstand: stabil, ingen revner eller deformationer. 4.2 Tømning af vand: Vandet tømmes fuldstændigt. 4.3 Resistens over for temperaturændringer: Ingen revner, delamineringer. 4.4 Resistens over for kemikalier og farvningsmidler: – Natriumhydroxid 5 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Eddikesyreopløsning 10 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Ethanolopløsning 70 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Natriumhypoklorit 5 % aktivt klor – ingen farvning eller nedbrydning; – Natriumchlorid 170 g/l fortyndet til 50 % – ingen farvning eller nedbrydning. 4.5 Overfladestabilitet/resistens over for ridser: Der må ikke anvendes slibemidler på overfladen. 4.6 Rengøringsvenlighed: Glatte, ikke-absorberende overflader. 4.7 Beskyttelse mod overløb: CL 10. 4.8 Holdbarhed: Produktet anses for at være holdbart.