




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Mengkraan met lange bedieningshendel, TMV3-keurmerk RT623
Beschrijving	EAN: 5708590332543  Een TVM3 gecertificeerde kraan met anti verbrandingstechnologie, cool touche. Met koperen inlaat. Zonder afvoerplug. Een TVM3 gecertificeerde kraan met anti verbrandingstechnologie, cool touche en zelflozende uitloop. Met koperen aansluitbuizen. Zonder afvoerplug.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.

pressalit.com

PRESSALIT®