




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar RK1183
<b>Beschrijving</b>	<p>EAN: 5708590293820 HMI: 61270</p>  <p>De Pressalit INDIVO in hoogte verstelbare keukenliften kunnen eenvoudig worden toegepast in thuis situaties, zodat het hele gezin kan genieten van alle mogelijkheden en gebruik kan maken van de in hoogte verstelbare functie. De liften kunnen ook een flexibele keukenoplossing bieden voor bijvoorbeeld zorgcentra, keukens op scholen of in laboratoria, overal waar keukenbladen en kasten vaak in hoogte moeten worden versteld.</p> <p>Handmatige bedienbare lift voor vrijstaand werkblad. Voor werkbladen van 2401-3000 mm. In hoogte 300 mm verstelbaar. Inclusief 2 telescopische poten, dragers, lengte en dwars dragers en krukas hendel. Pressalit adviseert een overstek van 400 mm aan beide uiteinden van het werkblad, rekening houdend om vanuit een rolstoel eenvoudig te kunnen benaderen. . Gelieve gewenste lengte te vermelden bij het bestellen.</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting (gelijkmatig verdeeld): 100 kg inclusief werkblad.
<b>Materialen</b>	Materiaal: Telescopische poot: aluminium, ABS-kunststof Dwarsdraggers: aluminium Dragers: staal handmatige bediengshendel: staal Oppervlaktebehandeling: Dragers: poeder gelakt (grijs RAL 9006)
<b>Ergonomy</b>	Een handmatige, vrijstaande Indivo-oplossing is een kostengunstige keuze wanneer u een werk-of eettafel nodig heeft die kan worden aangepast aan de wensen of situatie van de gebruiker. Een vrijstaand werkblad kan ook worden gebruikt in ruimtes waarin de wanden niet sterk genoeg zijn om de wandmodellen te dragen.



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar RK1183
<b>Functie</b>	<p>Hefhoogtes worden met een krukas hendel in hoogte versteld. Handmatige liften kunnen worden gebruikt met werkbladen met of zonder rand. De hendel kan overal langs de lange zijkanen van het werkblad worden geplaatst. Het ontwerp van de poten en voeten maken de tafel stabiel en veilig, en zorgen ervoor dat de lift een minimaal ongemak veroorzaakt voor rolstoelgebruikers. Het ontwerp van de lift maakt het mogelijk om het werkblad van alle kanten te gebruiken. In hoogte verstelbaar over een bereik van 300 mm. Beschikbaar voor werkbladen van elke lengte tussen 1400 mm en 3000 mm.</p>
<b>Garantie</b>  <b>Reiniging</b>	<p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van drie jaar na de factuurdatum.</p> <p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreinigder. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	Lift voor werkblad, handmatig in hoogte verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	RK1183

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®