



# PRESSALIT®

## Pressalit Norden S796 Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varunummer

S796000-BS25999  
EAN:5708590331003  
DB: 1695785

Pressalit Norden S796 är en toalettsits som är utvecklad för att passa främst en Gustavsberg Nordic/Nautic toalettskål, men kan även användas på andra toalettskålar tack vare universalbeslaget. Sitsen kommer med soft close för en mjuk och tyst stängning och en lift-off-funktion som underlättar rengöring.






### Färg

Vit

### Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Norden", art. nr. S796 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. BS25 universal beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 110-195 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



### Design type

Sandwich



---

**Pressalit Norden S796**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

<b>Material</b>	<p><b>TOALETTSITS</b> Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFER</b> EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b> Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b> Rostfritt stål och termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning sittring 180 kg
<b>Vikt</b>	2,07 kg
<b>Kartong storlek</b>	457x389x68 mm
<b>Vikt per kolli</b>	2,46 kg
<b>Paket storlek</b>	469x401x348 mm
<b>Vikt per kolli</b>	12,3 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	18
<b>Antal per pall</b>	90
<b>Rengöring</b>	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Norden S796**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---