



PRESSALIT®

Pressalit Sway Norden 1030
Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i
rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

1030111-DH5999
VVS:615062001
NRF:6190368
RSK:7821953
EAN:5708590371375

Sway Norden har et slankt og selvsikkert look. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.






Farve

Sort (RAL 9005)

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Sway Norden", art. nr. 1030 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DH5 universal kombi beslag til lift-off i rustfrit stål.

- centerafstand: 135-213 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2017



Pressalit Sway Norden 1030
Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i
rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene):

Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

2,649 kg

**Mål pr. stk.
(emballeret)**

465x388x89 mm

Vægt emballeret

3,057 kg

Mål pr. kolli

479x399x458 mm

Vægt pr. kolli

15,285 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

8

Antal pr. palle

40

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

**Pressalit Sway Norden 1030
Toiletsæde med soft close, lift-off og Polygiene®, inkl. beslag i
rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
