






PRESSALIT®

Pressalit Delight 492 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål.

Funktioner	Lift-off, Soft close
Varenummer	492000-D78999 VVS:615031000 NRF:6190119 RSK:7904453 EAN:5708590300283 Diskret. Design. Dejlig. Så enkelt kan Delight beskrives. Delight tager D'et bogstaveligt og passer til de fleste D-formede toiletskåle. Wrap-over understreger det stramme design og soft close funktionen gør brugen til en fornøjelse.
Farve	Hvid
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Delight", art. nr. 492 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D78 universal flex beslag i rustfrit stål. - centerafstand: 135 - 215 mm - belastning - ringsæde 240 kg - anvendelig på D-formede toiletter - 10 års garanti 
Designtype	Wrap-over
Designer	Pressalit
Design-år	2007



Pressalit Delight 492

Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål.

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,25 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	490x389x84 mm
Vægt emballeret	3,458 kg
Mål pr. kolli	502x401x428 mm
Vægt pr. kolli	17,29 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492**Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål.**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®