



Pressalit Sign 624 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

624000-D79999
VVS: 615086000
RSK: 7904467
EAN: 5708590301846

Pressalit Sign med soft close og lift-off - den lille detalje, der gør den store forskel. Praktisk og funktionelt toiletsæde i nordisk design, der passer perfekt til Ifö Sign, Nautic m.fl.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign", art nr. 624 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D79 universalbeslag med soft close i rustfrit stål.
- centerafstand: 132-212 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2006



Pressalit Sign 624
Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>POLYGIENE (kun relevant for toiletsæder med polygiene): Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,592 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x70 mm
Vægt emballeret	3,13 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	15,65 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Sign 624 Toiletsæde med soft close og lift-off, inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

 Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®