



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Rohrstück 540 mm R1312000
Farbe Produkt- beschreibung	Weiß  ABS-Rohr, 540 mm, Durchmesser 32 mm VALUE Rohr, 540 mm, Durchmesser 32 mm. Materialien: ABS-Kunststoff, durchgefärbt. Hinweis: Es muss ABS Kleber verwendet werden. Pressalit empfiehlt Cyanolit (Pressalit nr. T4654).
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Max. Belastung beim montierten Griff: bis 600 mm Spannweite: 100 kg.
Materialien Funktionen	ABS-Kunststoff. Das Material ist durchgefärbt, sodass Kratzer und normaler Verschleiß nicht sichtbar sind. Der Griffdurchmesser beträgt 32 mm. Der Griff liegt dadurch gut in der Hand und ermöglicht einen festen Halt. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 52 mm. Der Handgriff hat eine griffige, gerillte Oberfläche.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE Rohrstück 540 mm
Produktnummer	R1312000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com