



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	VALUE Rohrstück 234 mm R1314000
Farbe	VVS:777546200 NRF:6311123 EAN:5708590168968 NBS:N13:436 Weiß 
Produkt- beschreibung	ABS-Rohr, 234 mm, Durchmesser 32 mm VALUE Rohr, 234 mm, Durchmesser 32 mm. Materialien: ABS-Kunststoff, durchgefärbt. Hinweis: Es muss ABS Kleber verwendet werden. Pressalit empfiehlt Cyanolit (Pressalit nr. T4654).
Verstellung Produktkapazität	Festmontage Max. Belastung beim montierten Griff: bis 600 mm Spannweite: 100 kg.
Materialien Ergonomie	ABS-Kunststoff. Das Material ist durchgefärbt, sodass Kratzer und normaler Verschleiß nicht sichtbar sind. Der Griffdurchmesser beträgt 32 mm. Der Griff liegt dadurch gut in der Hand und ermöglicht einen festen Halt. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 52 mm. Der Handgriff hat eine griffige, gerillte Oberfläche.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE Rohrstück 234 mm
Produktnummer	R1314000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com