




Produkt Produktnummer	VALUE Wandrosette mit Winkel 90° und Zapfen R1321108
Farbe	Dunkelblau (RAL 5011) 
Produkt- beschreibung	ABS-Wandrosette, mit Bogen 90° und Zapfen, Durchmesser 32 mm Exkl. Befestigungsmaterial VALUE Wandrosette, mit Bogen 90° und Zapfen, Durchmesser 32 mm. Materialien: ABS-Kunststoff, durchgefärbt. Hinweis: Es muss ABS Kleber verwendet werden. Pressalit empfiehlt Cyanolit (Pressalit nr. T4654). Exkl. Befestigungsmaterial.
Verstellung	Festmontage
Materialien	ABS-Kunststoff. Das Material ist durchgefärbt, sodass Kratzer und normaler Verschleiß nicht sichtbar sind.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE Wandrosette mit Winkel 90° und Zapfen
Produktnummer	R1321108
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com