




PRESSALIT[®]

Produkt	VALUE Winkel 90° ohne Zapfen
Produktnummer	R1345000
Farbe	VVS:777547600 NRF:6311131 EAN:5708590169378 NBS:N13:436 Weiß 
Produkt- beschreibung	90° ABS-Winkel ohne Zapfen VALUE Winkel 90° ohne Zapfen, Durchmesser 32 mm. Materialien: ABS-Kunststoff, durchgefärbt. Hinweis: Es muss ABS Kleber verwendet werden. Pressalit empfiehlt Cyanolit (Pressalit nr. T4654).
Verstellung	Festmontage
Materialien	ABS-Kunststoff. Das Material ist durchgefärbt, sodass Kratzer und normaler Verschleiß nicht sichtbar sind.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	VALUE Winkel 90° ohne Zapfen
Produktnummer	R1345000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com