




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Flexibelt till-/avloppssystem 500/700 mm R2061
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS:747472510 NRF:6132522 RSK:7972611 EAN:5708590083605</p>  <p>Flexibla till och avloppssystemen är nödvändiga för att säkerställa vatten och avloppsförsörjning för höj- och sänkbara tvättställ.</p> <p>Flexibelt till-/avloppssystem. Tillloppslangar: 500 mm, avloppsslang: 700 mm. Inkl 3/8 tums koppling och 10 mm kopparrör.</p> <p>Pressalit levererar ett paket med slang för tillvatten och avlopp. Pressalits avloppsslang har en diameter på Ø32. Gränsdragning för Pressalits system slutar vid existerande avlopps- och tillvatten anslutning i vägg.</p>
<b>Material</b>	Tilloppsslangar är i plast SPX, stålomspunna slangar, med 3/8 "tums koppling av mässing och 10 mm kopparrör. Flexibel avloppsslang av korrugerad vit PVC, med en diameter på 32 mm. Vinkel till den flyttbara hylsan är tillverkad av PP (polypropylen) med paketeringen av TPE (termoplastisk elastomer). PP är mycket motståndskraftiga mot vatten, fukt, och de flesta organiska lösningsmedel. Emballeringen av EPDM-gummi som har en utmärkt ozon och väderbeständighet. Bra att värma och kyla och utmärkt för de flesta kemikalier - men dålig motståndskraft mot petroleumprodukter och lösningsmedel.
<b>Ergonomi</b>	För att uppnå den maximala produktflexibiliteten är det viktigt att de är korrekt placerad i förhållande till VVS så att det inte förhindrar rörelse. Avloppsslangen bör förkortas på plats för att passa installation.
<b>Funktioner</b>	Pressalit levererar ett paket med slangar för tillvatten och avlopp. Pressalits avloppsslang har en diameter på Ø32. Gränsdragning för Pressalits system slutar vid existerande avlopps- och tillvatten anslutning i vägg.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
<b>Rengöring</b>	Vid rengöring av tvättställ, är det rekommenderat att ett spola igenom avloppsslangen med 50-60 grader varmt vatten för att förhindra uppbyggnad av tvålrester inuti slangen. Se till att slangen sträcks ut under denna spolning.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	Flexibelt till-/avloppssystem 500/700 mm
<b>Varunummer</b>	R2061

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®