




PRESSALIT®

Article Numéro article	CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur R3146000
Couleur	Blanc
Description	<p>Barre de relèvement, longueur 600 mm, relevable, réglable en hauteur de 250 mm Sans fixations murales Supprimée le 31/12-2015</p> <p>Barre de relèvement, longueur 600 mm, relevable, réglable en hauteur de 250 mm. Sans fixations murales Supprimée le 31/12-2015</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 135 kg.
Matériaux	<p>Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Matière de surface : Plastique à deux composant (PVC) Extrémité: Arnite Bandeau, glissière : Polystyrène, plastique (PS)</p>
Ergonomie	<p>La coupe ovale des barres (33 x 51mm) assure une bonne préhension, à la fois en station debout et assise ou lors du relèvement.</p> <p>L'extrémité des barres est conçue pour assurer une bonne préhension.</p> <p>L'extrémité constitue un bon appui lorsque l'utilisateur s'assied ou se relève, et permet de bien repérer au toucher la fin de la barre.</p> <p>Le revêtement est doux, résiste aux éraflures et n'est jamais froid au toucher.</p>





PRESSALIT®

Article	CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	R3146000
Fonctions	La face inférieure est prévue pour la pose ultérieure d'accessoires divers La barre est rabattable Réglable en hauteur de 250 mm
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®