




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	CareSystem Rückenlehne, seitlich verschiebbar R6513000
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p><b>Auslaufmodell per 31/12-2015.</b>Rückenlehne für Festmontage, für WC ohne sichtbarem Spülkasten. Zur Montage auf waagerechter Schiene Wird empfohlen bei 700 mm Abstand von der Wand bis WC-Vorderkante</p> <p>Rückenlehne für Festmontage, für WC ohne sichtbarem Spülkasten. Zur Montage auf waagerechter Schiene Wird empfohlen bei 700 mm Abstand von der Wand bis WC-Vorderkante</p>
<b>Verstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Seitlich verstellbar Max. Belastbarkeit: 100 kg.
<b>Materialien</b>	20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Rückenlehne: weiche PUR-Schaum-Oberfläche mit Holzkern Oberfläche aus Zwei-Komponenten-Kunststoff (PVC) Hebel aus rosticherem Stahl
<b>Ergonomie</b> <b>Funktionen</b>	Weiches und angenehmes Material, das sich warm anfühlt. Gut geeignet für WC mit 700 mm Ausladung. Die Rückenlehne kann auf der Wandschiene waagerecht verschoben werden.
<b>Reinigung</b>	Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.





# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	CareSystem Rückenlehne, seitlich verschiebbar
<b>Produktnummer</b>	R6513000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®