




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | CareSystem duschstol 410, manuellt höjdreglerbar<br>R7165000                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Färg</b>                         | Vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beskrivning</b>                  |  <p>Duschstol 410 med ryggstöd, "mjuk sits", höjdjusterbar (sits) 340 mm.<br/>Exkl. monteringskit.<br/>Utgår 31/12-2015</p> <p>Duschstol 410 med ryggstöd, "mjuk sits", höjdjusterbar (sits) 340 mm.<br/>Exkl. monteringskit.<br/>Utgår 31/12-2015</p> |
| <b>Justerbar</b>                    | Höjdreglerbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maximal vertikal belastning: 150 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rengöring</b>                    | Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel.<br>Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.                                                                                                                                                                              |

[pressalit.com](http://pressalit.com)