




Produkt Produktnummer	CareSystem Duschstuhl 410, manuell höhenverstellbar R7166000
Farbe Produkt- beschreibung	Weiß  Duschstuhl 410, mit Rücken- und Armlehne, um 340 mm höhenverstellbar (Sitz) Exkl. Befestigungsmaterial. Auslaufmodell per 31/12-2015. Duschstuhl 410, mit Rücken- und Armlehne, um 340 mm höhenverstellbar (Sitz) Exkl. Befestigungsmaterial. Auslaufmodell per 31/12-2015.
Verstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar Max. Belastbarkeit: 150 kg.
Materialien Ergonomie	20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Sitzfläche und Rückenlehne: weiche PUR-Schaum-Oberfläche mit Holzkern Armlehnen: aus 2-Komponenten-Kunststoff (PVC) Abdeckkappen aus Arnite (PET, PEPT) und Abdeckschiene aus Styropor (PS) Weiches und rutschesicheres Material, welches sich warm anfühlt. Die ovale Form der Armlehne stützt und gibt einen guten Halt. Die Sitzfläche hat Ablaufrillen und ist ergonomisch geformt.



PRESSALIT®

Produkt	CareSystem Duschstuhl 410, manuell höhenverstellbar
Produktnummer	R7166000
Funktionen	Die Sitzfläche und die Armlehnen sind hochklappbar und benötigen dadurch nur ein Minimum an Platz. Der Sitz ist um 340 mm höhenverstellbar. Die Rückenlehne und Sitzfläche sind unabhängig voneinander höhenverstellbar.
Reinigung	Pressalit empfiehlt, dass man Kalkablagerungen auf der Wandschiene und andere Aluminiumteile mit einer Mischung aus 3 Teilen 30% Essigsäure und 7 Teilen Wasser entfernt. Wenn die Aluminiumteile mit dieser Auflösung gereinigt worden sind, müssen die Artikel mit einem sauberen Lappen abgewischt und abgetrocknet werden.

pressalit.com
