



Article Numéro article	CareSystem siège de douche 410 assise évidée, réglable en hauteur manuellement R9701000
Couleur	Blanc
Description	<p>Siège douche 410, assise évidée, réglable en hauteur, sans glissière verticale. Supprimé le 31/12-2015</p> <p>Siège douche 410, assise évidée, réglable en hauteur, sans glissière verticale. Supprimé le 31/12-2015</p>
Réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur Charge maximale admissible: 150 kg.
Matériaux	<p>Matière de base: 20 my Aluminium anodisé.</p> <p>Siège: Mousse expansée douce avec armature en bois.</p> <p>Surface de siège: vernis élastique</p> <p>Levier de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon</p>
Ergonomie	<p>Le revêtement est doux, résiste aux éraflures et n'est jamais froid au toucher.</p> <p>Surface d'assise: 410mm x 440mm.</p>
Fonctions	<p>Assise percée pour l'hygiène intime</p> <p>Une fois rabattu, l'encombrement du siège est minimal</p> <p>Réglable en hauteur de 250 mm</p> <p>Sans glissière verticale</p>



PRESSALIT®

Article	CareSystem siège de douche 410 assise évidée, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	R9701000
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®