




Article Numéro article	CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur RF148000
Couleur	Blanc
Description	 <p>Barre de relèvement, longueur 850 mm, avec ressort, relevable, réglable en hauteur de 250 mm Sans fixations murales Supprimée le 31/12-2015</p> <p>Barre de relèvement, longueur 850 mm, avec ressort, relevable, réglable en hauteur de 250 mm. Sans fixations murales Supprimée le 31/12-2015</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 135 kg.
Matériaux	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Matière de surface: Plastique à deux composants (PVC) Extrémité et cache: Arnite Façade et Embout, glissière: Plastique polystyrène (PS)
Ergonomie	La coupe ovale des barres (33 x 51mm) assure une bonne préhension, à la fois en station debout et assise ou lors du relèvement. L'extrémité des barres est conçue pour assurer une bonne préhension. L'extrémité constitue un bon appui lorsque l'utilisateur s'assied ou se relève, et permet de bien repérer au toucher la fin de la barre. Le revêtement est doux, résiste aux éraflures et n'est jamais froid au toucher.



PRESSALIT®

Article	CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	RF148000
Fonctions	<p>Grâce au ressort amortisseur intégré, la barre ne peut retomber quand elle est relevée et il est plus facile de la relever</p> <p>La face inférieure est prévue pour la pose ultérieure d'accessoires divers</p> <p>La barre est rabattable</p> <p>Réglable en hauteur de 250 mm</p>
Nettoyage	<p>N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>

pressalit.com