




<b>Produkt</b>	Løfteenhet til bordplade, elektrisk højderegulérbar
<b>Varenummer</b>	RK1012 EAN: 5708590265735 HMI: 42886
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>Løfteenhet til bordplade, med 2 el-motorer, med sargkontakt. Inkl. 3 bæringer og transformator. Længde fra 1401 mm - 2000 mm. 280 mm højderegulerbar</p> <p>Inkl. monteringsbolte til massiv mur.</p> <p>Ønsket længde angives ved bestilling.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	280 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal belastning (jævnt fordelt): 100 kg inkl. bordplade.
<b>Hastighed, op</b>	Hastighed op: 20 mm/s
<b>Hastighed, ned</b>	Hastighed ned: 20 mm/s
<b>Støjniveau</b>	45 dB
<b>Materialer</b>	<p>Materiale: Teleskopben: Aluminium, ABS-plast Tværprofiler: Aluminium Bæringer: Stål Kabelbakke: ABS-plast Sargkontakt: ABS-plast Overfladebehandling: Bæringer: Pulverlakerede (grå RAL 9006)</p>
<b>Ergonomi</b>	<p>Et elektrisk højderegulerbart køkkenbord er ideelt i alle situationer, hvor flere brugere - siddende som stående - benytter samme køkken.</p> <p>Det kan være i det private køkken eller i større enheder med fælles køkkenfaciliteter, som f.eks. bofællesskaber og plejecentre.</p>





<b>Produkt</b>	Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar
<b>Funktioner</b>	<p>Løfteenheder højdereguleres ved hjælp af kontakter i sargen. Kontakter til betjening kan placeres i sargen efter ønske. Kontakterne er farvekodede - aluminium for betjening af bordplader og rød for betjening af overskabe. Som alternativ eller supplement til sargkontakterne kan der tilkøbes en håndbetjening. Kan højdereguleres 280 mm. Fås til bordplader i alle længder mellem 600 mm og 3000 mm.</p>
<b>Aktuator (motor)</b>	DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22
<b>Styreboks</b>	CBD4 (Linak) IP22
<b>Håndbetjening</b>	HB53 (Linak), IPX1
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	<p>Strømforbrug, maksimal belastning: 300 W Strømforbrug, standby: 2 W</p>
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®