




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, elektrisch in hoogte verstelbaar RK1012
Beschrijving	EAN: 5708590265735 HMI: 42886  De naam INDIVO verwijst naar de individuele configuratie van de producten. Lift voor werkblad, met 2 motoren en schakelaars. Inclusief 3 dragers en transformator. Lengtes van 1401 mm-2000 mm. Hoogte verstelbaar bij 300 mm. Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur. Gelieve bij bestelling de gewenste lengte te vermelden
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit Opwaartse snelheid Noise level	In hoogte verstelbaar 300 mm Maximale belasting (gelijkmatig verdeeld): 100 kg inclusief werkblad. Speed up mm: 20 mm/s Speed down mm: 20 mm/s 45 dB
Materialen Ergonomy	Materiaal: Telescopische poot: aluminium, ABS-kunststof Dwarsdragers: aluminium Dragers: staal Schakelopties: ABS-kunststof Oppervlaktebehandeling: Dragers: poeder gelakt (grijs RAL 9006) Een elektrisch in hoogte verstelbaar keukenwerkblad is ideaal in alle situaties waarin verschillende gebruikers, zowel zittend als staand, dezelfde keuken gebruiken. Dit geldt voor zowel particuliere woningen als voor grotere centra met gemeenschappelijke keukenfaciliteiten zoals groeps woningen en verzorgingscentra.



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Lift voor werkblad, elektrisch in hoogte verstelbaar RK1012
Funktie	Hefhoogtes worden aangepast via schakelopties in de voorzijde. Bedieningsschakelaars kunnen naar believe worden geplaatst aan de voorzijde. De toetsen zijn kleurgecodeerd-aluminium om werkbladen te bedienen en rood om wandkasten te bedienen. Liften kunnen worden aangepast aan de meeste standaard keuken componenten. Liften zijn beschikbaar voor werkbladen van elke lengte tussen 600 mm en 3000 mm.
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 300 W Power consumption by standby: 2 W
Garantie Reiniging	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit beschadigd. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water.

pressalit.com