




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar RK1013
Produkt- beschreibung	EAN: 5708590266824 HMI: 46295  Der Name INDIVO bezieht sich auf die individuellen Verstellmöglichkeiten der Hubeinheiten. Hubeinheit für Arbeitsplatte, mit 2 Elektromotoren, mit Zargenschalter. Inkl. 4 Träger und Transformator. Länge von 2001 mm - 2400 mm. Bis 300 mm höhenverstellbar.. Montageschrauben für massives Mauerwerk sind im Lieferumfang enthalten.. Gewünschte Länge der Hubeinheit bitte bei Auftragserteilung angeben.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität Aufwärtsgeschwindigkeit Geräusch	Höhenverstellbar 300 mm Die Maximalbelastung der Hubeinheit beträgt 100 kg, gleichmässig auf der Tischplatte verteilt. Geschwindigkeit aufwärts: 20 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 20 mm/s 45 dB
Materialien	Materialien: Teleskopbein: Aluminium, ABS-Kunststoff Träger: Stahl Querstrebe: Aluminium Schalter: ABS-Kunststoff Oberflächenbehandlung: Träger: Pulverbeschichtung (grau RAL 9006)



Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	RK1013
Ergonomie	Ein elektrisch höhenverstellbarer Küchentisch ist ideal in Situationen, in denen verschiedene Benutzer - sitzende ebenso wie stehende - dieselbe Küche benutzen. Dabei kann es sich um private Küchen oder grössere Einheiten mit gemeinsamen Kücheneinrichtungen, wie beispielsweise in Wohngemeinschaften und Pflegeheimen, handeln.
Funktionen	Hubeinheiten werden mit Hilfe von Schaltern an der Zarge der Arbeitsplatte in der Höhe verstellt. Die Betätigungsschalter werden nach Wunsch an der Zarge angebracht. Die Schalter haben einen Farbcode - Aluminium für die Bedienung der Arbeitsplatten und Rot für die Bedienung der Oberschränke. Die Hubeinheiten passen zu nahezu allen Standard-Küchenelementen. Die Bestellung von Hubeinheiten und Sicherheitsausstattung erfolgt nach gewünschten Längen.
Motor	DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22
Steuerkasten	CBD4 (Linak) IP22
Kabelgebundener Fernbedienung	HB53 (Linak), IPX1
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 300 W Stromverbrauch, standby: 2 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	RK1013
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.



PRESSALIT®

Produkt	Hubeinheit für Arbeitsplatte, elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	RK1013

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®