




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	Lift voor wandkast, elektrisch in hoogte verstelbaar RK1020
<b>Beschrijving</b>	<p>EAN: 5708590265742 HMI: 42887</p>  <p>De naam INDIVO verwijst naar de individuele configuratie van de producten.</p> <p>Lift voor wandkasten, met 1 motor, in hoogte, omlaag en naar voren verstelbaar, met schakelopties. Lengtes tot 1200 mm. Hoogte verstelbaar 430 mm. Incl. Bevestigingsset voor bakstenen muur. Gelieve te vermelden gewenste lengte bij het bestellen</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	In hoogte verstelbaar
<b>Afstelhoogte</b>	430 mm
<b>Product capaciteit</b>	Max. belasting (inclusief wandkasten): 1 lift: 110 kg
<b>Opwaartse snelheid</b>	Speed up mm: 18 mm/s Speed down mm: 18 mm/s
<b>Noise level</b>	48 dB
<b>Materialen</b>	Materiaal: Hefmotor: staal Dwarsdragers: aluminium Schakelopties: ABS-kunststof
<b>Ergonomy</b>	Wandkasten worden diagonaal verplaatst, zowel verticaal als in richting van de gebruiker. Dit maakt het eenvoudig voor zittende gebruikers en kinderen om toegang te krijgen tot de wandkast en om inhoud te kunnen zien. In de hoogte verstelbare wandkasten bieden extra opbergmogelijkheden in keukens waar kasten niet onder het werkblad geïnstalleerd kunnen worden uit oogpunt van zittende gebruikers.



<b>Product</b>	Lift voor wandkast, elektrisch in hoogte verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	RK1020
<b>Funktie</b>	<p>Hefhoogtes voor wandkasten worden aangepast via schakelopties in de voorste werkblad rand.</p> <p>Bedienings schakelaars kunnen naar believe worden geplaatst langs de voorzijde. De schakelopties zijn kleurgecodeerd-aluminium om werkbladen te bedienen en rood om wandkasten te bedienen.</p> <p>Het ontwerp van de liften zorgt ervoor dat de hefmotoren zo onopvallend mogelijk zijn, ongeacht de positie van de kast.</p> <p>Wanneer de wandkasten 430 mm naar hun laagste positie worden verlaagd, worden deze ook 180 mm richting gebruiker verlengd.</p>
<b>Power consumption (maximale belasting)</b>	<p>Power consumption by maximum load: 187 W</p> <p>Power consumption by standby: 1,5 W</p>
<b>Garantie</b>	<p>Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf drie jaar na de factuurdatum.</p>
<b>Reiniging</b>	<p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel.</p> <p>Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b></p> <p>Pressalit raadt aan om kalkaanslag van muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van drie delen 30% azijnzuur op zeven delen leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn weggespoeld, moeten de onderdelen worden afgeveegd met een vochtige doek die is uitgewrongen in helder water.</p> <p>"</p>