




Product Varunummer	Lyftenhet för överskåp, elektrisk höjdreglerbart RK1020
	EAN: 5708590265742 HMI: 42887 
Beskrivning	Namnet INDIVO relaterar till produkternas individuella konfiguration. Elektrisk lyftenhet för överskåp, 400 - 1200 mm. 430/180 mm diagonalt justerbar höjd. Inkl. 1 motorkonsol, 2 tvärprofiler och sargströmbrytare.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet Uppåtgående hastighet (Maximal belastning) Ljudnivå	Höjdreglerbar 430 mm Maximal belastning: 1 motorkonsol: 110 kg. 2 motorkonsoller: 220 kg. Hastighet upp: 18 mm/s Hastighet ner: 18 mm/s 48 dB
Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	LA31 Desklina (Linak), 1500N, IPX1 CBD4 (Linak) IP22 HB53 (Linak), IPX1 Strömförbrukning vid maximal belastning: 187 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product Varunummer	Lyftenhet för överskåp, elektrisk höjdregerbart RK1020
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®