




PRESSALIT®

Product Varunummer	Lyftenhet för överskåp, elektrisk höjdreglerbart RK1021
Beskrivning	EAN: 5708590265759 HMI: 42888  Namnet INDIVO relaterar till produkternas individuella konfiguration. Elektrisk lyftenhet för överskåp, 1201 -2400 mm.
430/180 mm diagonalt justerbar höjd. Inkl. 2 motorkonsoler, 2 tvärprofiler och sargströmbrytare.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Höjdreglerbar 430 mm Maximal belastning: 1 motorkonsol: 110 kg.2 motorkonsoller: 220 kg. Hastighet upp: 18 mm/s Hastighet ner: 18 mm/s 48 dB
Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	LA31 Deskline (Linak), 3500N, IPX1 CBD4 (Linak) IP22 HB53 (Linak), IPX1 Strömförbrukning vid maximal belastning: 187 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	Lyftenhet för överskåp, elektrisk höjdreglerbart
Varunummer	RK1021
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®