




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Kabelgebundener Fernbedienung, Kabellänge 1600 mm RK1045
Produkt- beschreibung	EAN: 5708590265803  <p>Hubeinheiten werden mit Hilfe von Schaltern an der Zarge der Arbeitsplatte oder mit kabelgebundener Fernbedienung in der Höhe verstellt.</p> <p>Kabelgebundener Fernbedienung, Kabellänge 1600 mm. Kann als Ergänzung zum oder anstelle des Zargeschalters verwendet werden. Nur für wandmontierte INDIVO Hubeinheiten.</p>
Funktionen	Die roten Tasten zeigen deutlich "Up" und "Down" an. Die Fernbedienung wird mit einer Wandhalterung geliefert.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®