




PRESSALIT®

Article Numéro article	Télécommande filaire, longueur du câble 1600 mm RK1045
Description	<p>EAN:5708590265803</p>  <p>Le réglage en hauteur des unités de levage murales se fait avec des boutons placés dans la baguette de bord ou avec une télécommande filaire.</p> <p>Télécommande filaire, longueur du câble 1600 mm. Peut être utilisé en complément ou à la place de bouton de réglage. Uniquement pour INDIVO unités de levage murales.</p>
Fonctions	<p>Les boutons-poussoirs rouges indiquent clairement "montée" et "descente". La télécommande est livrée avec un système de fixation murale.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®