




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	2 Verlängerungsbeschläge für Hubeinheit, von 1201 bis 2400 mm RK1066
	EAN:5708590265865 
Produkt- beschreibung	Verlängerungsbeschläge für Hubeinheit bis zu 2400 mm. Für Montage von Schränken höher als 704 mm. Verlängerungsbeschläge für Hubeinheit bis zu 2400 mm. Für Montage von Schränken höher als 704 mm.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®