



PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS tube 2400 mm. RT307108
Couleur	VVS:777569078 EAN:5708590153698 NBS:N13:436 Bleu foncé (RAL 5011)  RT300 - A = 300 RT303 - A = 1200 RT307 - A = 2400
Description	PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Longueur 2400 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. PLUS tube avec coude, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Longueur 2400 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Matériaux : aluminium laqué par poudrage.
Capacité du produit	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
Matériaux Ergonomie	Aluminium laqué par poudrage. Diamètre de la barre: 33mm. La barre tient bien en main et permet une bonne préhension. Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article	PLUS tube 2400 mm.
Numéro article	RT307108
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®