



PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS tube 746 mm avec rosace murale RT322000
Couleur	Blanc
Description	VVS:777569220 NRF:6311256 EAN:5708590146553 NBS:N13:436  PLUS tube avec coude, avec rosace murale et dispositif d'assemblage avec insert. Longueur 746 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Livré sans vis de montage. Veuillez voir la fiche technique (pdf) pour vous renseigner sur les vis de montage pour de différents types de mur. PLUS tube avec coude, avec rosace murale et dispositif d'assemblage avec insert. Longueur 746 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> RT360 console murale doit toujours être utilisé pour la jonction de 2 tubes ou chaque 1200 mm. Matériaux : aluminium laqué par poudrage et plastique. Livré sans vis de montage.
Capacité du produit	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
Matériaux Ergonomie	Aluminium laqué par poudrage. Cache-vis: Plastique cyclopy Diamètre de la barre: 33mm. La barre tient bien en main et permet une bonne préhension. Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.



PRESSALIT[®]

Article	PLUS tube 746 mm avec rosace murale
Numéro article	RT322000
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.



PRESSALIT®

Article	PLUS tube 746 mm avec rosace murale
Numéro article	RT322000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8665 - Kit vis de montage, 4 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	PLUS tube 746 mm avec rosace murale RT322000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		