



Produkt Varenummer	PLUS rørstykke 365 mm med roset og strop RT330035
Farve	VVS: 777569305 EAN: 5708590146607 NBS: N13:436 Rød (RAL 3003)
Produktbeskrivelse	 PLUS rørstykke, med vægroset og strop. Længde 365 mm, diameter 33 mm. Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning. <i>Specialløsninger på forespørgsel.</i> Ekskl. monteringsskruer til væg. Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper. PLUS rørstykke, med vægroset og strop. Længde 365 mm, diameter 33 mm. Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning. <i>Specialløsninger på forespørgsel.</i> Materialer: Pulverlakeret aluminium og kunststof. Ekskl. monteringsskruer til væg.
Produktkapacitet	Maks. belastning af monteret greb: - ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg - ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg.
Materialer Ergonomi	Pulverlakeret aluminium. Afdækning: Cyclooy-plast Strop: Nylon (PA) Grebsdiameteren er 33 mm. Grebet ligger derfor godt i hånden og gør et fast greb muligt. Et monteret greb holder 50 mm's afstand fra væg. Afstanden gør det nemt at få fat om grebet.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS rørstykke 365 mm med roset og strop
Varenummer	RT330035
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.



PRESSALIT®


Produkt	PLUS rørstykke 365 mm med roset og strop
Varenummer	RT330035

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8665 - Monteringssæt, 4 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS rørstykke 365 mm med roset og strop RT330035		
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.		 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.		

pressalit.com