




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS tube 652 mm avec rosace murale et embout avec attache RT331035
<b>Couleur</b>	VVS:777569315 EAN:5708590146621 NBS:N13:436  Rouge (RAL 3003)
<b>Description</b>	 <p>PLUS tube avec coude, avec rosace murale et embout avec attache, coude horizontal/vertical. Longueur 652 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> Livré sans vis de montage. Veuillez voir la fiche technique (pdf) pour vous renseigner sur les vis de montage pour de différents types de mur.</p> <p>PLUS tube avec coude, avec rosace murale et embout avec attache, coude horizontal/vertical. Longueur 652 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> Matériaux : aluminium laqué par poudrage et plastique. Livré sans vis de montage.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
<b>Matériaux</b> <b>Ergonomie</b>	Aluminium laqué par poudrage. Cache-vis: Plastique cyclopol Collier: Nylon (PA)  Diamètre de la barre: 33mm.  La barre tient bien en main et permet une bonne préhension.  Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



# PRESSALIT<sup>®</sup>











<b>Article</b>	PLUS tube 652 mm avec rosace murale et embout avec attache
<b>Numéro article</b>	RT331035
<b>Nettoyage</b>	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.












PRESSALIT®

Article	PLUS tube 652 mm avec rosace murale et embout avec attache
Numéro article	RT331035

## Installation dans de différents types de mur

	<b>Béton &gt;B25</b> V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	<b>Brique pleine &gt;= Mz12</b> V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	<b>Parpaing plein &gt;= Hlz12</b> V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	<b>Béton cellulaire P4</b> V8665 - Kit vis de montage, 4 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6. Doit être commandé séparément.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</b> V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	PLUS tube 652 mm avec rosace murale et embout avec attache RT331035		
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm</b> Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm</b> Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable</b> Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	