














# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS konsol med 90° vinkel för anslutning till rördel och monteringsdel och skruv/mutter RT361000
<b>Färg</b>	Vit 
<b>Beskrivning</b>	<p>PLUS stödhandtag vägg montering med ögla och rördel monteringsenhet med skruv och mutter. För montering av rördelar med 33 mm i diameter. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> Exkl. monteringskruv för vägg.</p> <p>PLUS stödhandtag vägg montering med ögla och rördel monteringsenhet med skruv och mutter. För montering av rördelar med 33 mm i diameter. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> Material: Plastmaterial. Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.
<b>Material</b>	Väggrosett: Cycoloy-plast. Strop: Nylon (PA).
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
<b>Rengöring</b>	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.








<b>Product</b>	PLUS konsol med 90° vinkel för anslutning till rördel och monteringsdel och skruv/mutter
<b>Varunummer</b>	RT361000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= H1z12</b> V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8665 - Monteringsset 4 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS konsol med 90° vinkel för anslutning till rördel och monteringsdel och skruv/mutter RT361000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 