



PRESSALIT®


Article Numéro article	PLUS console murale avec collier de jonction et dispositif d'assemblage RT361108
Couleur	VVS:777569618 EAN:5708590153889 NBS:N13:436 Bleu foncé (RAL 5011) 
Description	PLUS console murale avec collier de jonction, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Pour l'assemblage des tubes avec un diamètre de 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> Livré sans vis de montage. Veuillez voir la fiche technique (pdf) pour vous renseigner sur les vis de montage pour de différents types de mur. PLUS console murale avec collier de jonction, incluant dispositif d'assemblage à cheville et insert. Pour l'assemblage des tubes avec un diamètre de 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont nécessaires pour l'assemblage. <i>N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.</i> Matériaux : plastique. Livré sans vis de montage.
Capacité du produit	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
Matériaux	Cache-vis: Plastique cycoloy Collier: Nylon (PA) Raccordement: Polyphénylènoxid (PPO)
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.





PRESSALIT®

Article	PLUS console murale avec collier de jonction et dispositif d'assemblage
Numéro article	RT361108

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8665 - Kit vis de montage, 4 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	PLUS console murale avec collier de jonction et dispositif d'assemblage RT361108		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		