



# PRESSALIT®


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>            | PLUS konsol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Varenummer</b>         | RT363000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Farve</b>              | Hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktbeskrivelse</b> | <p>VVS: 777569630<br/>NRF: 6311285<br/>EAN: 5708590173122<br/>NBS: N13:436</p>  <p>PLUS konsol.<br/>Til vægmontering af håndgreb med diameter 33 mm.<br/>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br/><i>Specialløsninger på forespørgsel.</i><br/>Ekskl. monteringskruer til væg.<br/>Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.</p> <p>PLUS konsol.<br/>Til vægmontering af håndgreb med diameter 33 mm.<br/>Skal sammensættes med andre håndgrebselementer for komplet løsning.<br/><i>Specialløsninger på forespørgsel.</i><br/>Materialer: Kunststof.<br/>Ekskl. monteringskruer til væg.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>   | <p>Maks. belastning af monteret greb:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ved spændvidde op til 1000 mm: 210 kg</li><li>- ved spændvidde op til 1300 mm: 150 kg.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Materialer</b>         | Afdækning: Cycloy-plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Garanti</b>            | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rengøring</b>          | Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



PRESSALIT®



|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS konsol |
| <b>Varenummer</b> | RT363000    |

## Montering i forskellige vægtyper

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.                                                           |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.                                                      |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= Hlz12</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8, til massiv mur. Skal bestilles separat.                                                    |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8665 - Monteringssæt, 4 stk bolte M5 x 50, dübel FTP K 6.<br>Skal bestilles separat.                                                                       |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8615 - Monteringssæt, 4 stk skruer Ø5 x 50, dübel SX8.<br>Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



# PRESSALIT®

| Produkt<br>Varenummer                                                               | PLUS konsol<br>RT363000                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |  |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.  |    |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.                                            |  |                                                                                     |

[pressalit.com](http://pressalit.com)