



PRESSALIT®

Product Varunummer	Hyllmodul till PLUS upphängning till tvättställ, 400 mm pelare RT480
Beskrivning	VVS:777558140 NRF:7501025 RSK:7973953 EAN:5708590146911 HMI: 124124 NBS:N13:449 PLUS-hyllmoduler är praktiska hyllor fästa vid en stolpe, de finns både för montering på PLUS väggskena och på PLUS tvättställsupphängning, samt för fast montering på väggen. Hyllmodul: Pelare 400 mm, för montering på upphängning till handfat. Inkl. 400 mm hylla, handdukshållare och låda.
Justerbar Produktkapacitet	Höjdreglerbar Maximal belastning: 8 kg. Belastning per hylla: 4 kg. Belastning handdukshängare: 4 kg.
Material	Aluminium. Rostfritt stål. Laminat.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	Hyllmodul till PLUS upphängning till tvättställ, 400 mm pelare
Varunummer	RT480

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®