




PRESSALIT®

Article Numéro article	Mitigeur monocommande à bec long orientable RT622
Description	<p>VVS:719003104 NRF:6132549 EAN:5708590292816 HMI: 61272 NBS:N13:30,335</p>  <p>Mitigeur monocommande à bec long orientable. Sans garniture de vidage. Fonction d'économie d'eau et butée de sécurité à 40°</p> <p>Mitigeur monocommande à bec long orientable. Sans garniture de vidage. Fonction d'économie d'eau et butée de sécurité à 40°.</p>
Matériaux	Laiton chromé
Ergonomie	<p>Le levier de commande annulaire convient particulièrement aux utilisateurs à mobilité réduite.</p> <p>Le long bec orientable permet à l'utilisateur assis d'atteindre l'eau plus facilement.</p> <p>En outre, le bec peut être pivoté vers l'un des côtés s'il gêne l'utilisateur.</p>
Fonctions	<p>Bec long et orientable</p> <p>Un mécanisme de protection contre l'ébouillantage empêche tout réglage non intentionnel au-dessus de 40°</p> <p>Fonction d'économie intégrée: petit/grand débit d'eau</p> <p>Le seuil du limiteur de débit est réglable</p>
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.



PRESSALIT®

Article	Mitigeur monocommande à bec long orientable
Numéro article	RT622

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®