




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Berührungsfreie, batteriebetriebene Waschtischbatterie RT631
Produkt- beschreibung	<p>VVS: 704388104 NRF: 6132551 EAN: 5708590297354 HMI: 123754 NBS: N13:30,335</p>  <p>Berührungsfreie, batteriebetriebene Waschtischbatterie.</p> <p>Berührungsfreie, batteriebetriebene Waschtischbatterie.</p>



Produkt	Berührungsfreie, batteriebetriebene Waschtischbatterie
Produktnummer	RT631
Funktionen	<p>Ausladung 127 mm Infrarot Näherungselektronik Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten) Batteriezustandsanzeige vorhanden Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel Temperaturbegrenzung einstellbar ComfortZone 130 Manueller Wasserstop zur Beckenreinigung Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung) Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur Thermischen Desinfektion) Diebstahlsicherer Luftsprudler Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen) Automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik Durchflussmenge 5 l/min Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen für Durchlauferhitzer geeignet Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (größer 75 mm) eingeschränkt sein, Funktionelle Einschränkung durch zu großen Abstand Lieferumfang: mit zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen. Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar, Rückflussverhinderer Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche Anschlussgröße: DN15 TÜV geprüft</p>
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.



PRESSALIT®

Produkt	Berührungsfreie, batteriebetriebene Waschtischbatterie
Produktnummer	RT631

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®