



# PRESSALIT®

## Pressalit Universal S134 Standard toaletsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

### Varunummer

S134000-BS2999  
EAN:5708591083000  
DB: 3856861

Pressalit Universal S134 är en klassisk toaletsits som kännetecknas av ett enkelt och hållbart uttryck, och med universalbeslaget passar Pressalit Universal S134 till flera olika toalettskålar. Sitsen kan fås i flera olika färger, så det finns något för alla badrum. Sitsen är producerad i Danmark.






### Färg

Vit

### Beskrivning

PRESSALIT toaletsits med lock, model "Pressalit Universal", art. nr. S134 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. BS2 universal beslag i rostfritt stål.

- centerafstand 85-185 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



### Design type

Sandwich



---

**Pressalit Universal S134**  
**Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål**

---

<b>Material</b>	<p><b>TOALETTSITS</b> Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre.</p> <p><b>POLYGIENE®</b> (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet.</p> <p><b>BUFFER</b> EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET</b> (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b> Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 180 kg
<b>Vikt</b>	2,703 kg
<b>Kartong storlek</b>	457x389x68 mm
<b>Vikt per kolli</b>	3,103 kg
<b>Paket storlek</b>	469x401x348 mm
<b>Vikt per kolli</b>	15,515 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	18
<b>Antal per pall</b>	90
<b>Rengöring</b>	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Universal S134**  
**Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---