



# PRESSALIT®

## Pressalit Universal S516 Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

**Varunummer**

S516000  
EAN:5708591182543  
DB: 5155880

Med sin klassiska runda design och universalbeslag passar Pressalit Universal S516 till alla badrum och ett stort antal olika toalettskålar. Genom att toalettsitsen kommer i flera olika färger går det att hitta en sits för varje smak.



**Färg**

Vit

**Beskrivning**

PRESSALIT toalettsits med lock, model "Pressalit Universal", art. nr. S516 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universal beslag i rostfritt stål.

- centerafstand 145-185 mm
- belastning - ringsæde 160 kg
- 2 års garanti



<b>Design type</b>	Sandwich
<b>Material</b>	Duroplast
<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 160 kg
<b>Vikt</b>	2,1 kg
<b>Kartong storlek</b>	465x380x55 mm
<b>Vikt per kolli</b>	2,36 kg
<b>Paket storlek</b>	295x395x485 mm
<b>Vikt per kolli</b>	11,8 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	12



PRESSALIT®

---

**Pressalit Universal S516**  
**Standard toaletsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål**

---

**Antal per pall**

60

**Rengöring**

Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

**Garanti**

2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---