




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjdreglerbar R4751
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS:654003120 NRF:6132535 RSK:7972593 EAN:5708590309316 HMI: 71760 NBS:N13:30,335</p>  <p>PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjdjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS upphängning till tvättställ, vägghängda . Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med manöverdosa Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065/R2067. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ). Material: Aluminium och ABS polymer. Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjdreglerbar
<b>Höjdjustering</b>	300 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maximal belastning: 100 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 100 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 42 kg.</p> <p><i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> <b>Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 100 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 104 kg belastar tvättstället.</b></p>



# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjdregerbar R4751
<b>Uppåtgående hastighet</b> <b>Ljudnivå</b>	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 23 mm/s 45 dB
<b>Anslutnings ström (V)</b> <b>Motor</b> <b>Kontrollbox</b> <b>Manöverdosa</b> <b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	230 LA40 (Linak) 4000N, IPX6 SMPS14002 HB3 (Linak) IPX6 Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.













<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjreglerbar R4751
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>Överensstämmelses deklaration</b>	<p>Denne produkt är tillverkad i enlighet med: - Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.</p>








<b>Product</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjreglerbar
<b>Varunummer</b>	R4751

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8653 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjreglerbar R4751	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Monteringskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	