




# PRESSALIT®

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | PLUS vaskophæng med trådløs fjernbetjening, elektrisk højderegulérbart<br>R4752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           | <p>VVS:654003130<br/>NRF:6132536<br/>RSK:7972594<br/>EAN:5708590309323<br/>HMI: 71759<br/>NBS:N13:30,335</p>  <p>PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulérbare versioner.<br/>De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS vaskophæng, eldrevet med fjernbetjening, Elektrisk højderegulérbart 300 mm.<br/>Anbefales med til- og afløbssystem R2067/R2065.<br/>Materialer: Aluminium og kunststof.<br/>Inkl. monteringsbolte til håndvask, inkl. monteringsbolte til væg.<br/>Udgår senest 31/12-2019. Kun tilgængeligt så længe lager haves.</p>             |
| <b>Justerbarhed</b>                 | Højderegulérbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reguleringshøjde</b>             | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktkapacitet</b>             | <p>Maksimal belastning: 100 kg.<br/>Passer til vaske der vejer 16-22 kg.<br/>Når vasken belastes med 100 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 42 kg.<br/><i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i><br/><b>Hverken vask eller vaskophæng er personbærende</b>, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 100 kg, og vasken vejer 20 kg. så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 105 kg støtter sig til vasken.</p> |
| <b>Hastighed opad</b>               | Hastighed op: 20 mm/s<br>Hastighed ned: 23 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Støjniveau</b>                   | 45 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# PRESSALIT®

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>                                                                               | PLUS vaskophæng med trådløs fjernbetjening, elektrisk højderegulérbart<br>R4752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Materialer</b><br><br><b>Ergonomi</b>                                                                          | <p>Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeafdækningerne er fremstillet i ABS.</p> <p>Håndvasken kan bevæges op og ned ved hjælp af fjernbetjeningen. Det er let og enkelt for en hjælper eller for en selvhjulpne bruger at indstille håndvasken til den ønskede højde. Vaskophænget passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.</p> |
| <b>Strømforsyning (V)</b><br><b>Aktuator (motor)</b><br><b>Styreboks</b><br><b>Strømforbrug (max. belastning)</b> | <p>230</p> <p>LA27CS (Linak) 1500N, IPX6</p> <p>TR6 (Linak) IPX0</p> <p>Strømforbrug, maksimal belastning: 75 W<br/>Strømforbrug, standby: 1,5 W</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Garanti</b>                                                                                                    | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | PLUS vaskophæng med trådløs fjernbetjening, elektrisk højderegulérbart<br>R4752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rengøring</b>                    | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br/>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b><br/>Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> |