




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS väggskena, 600 mm R9806112
<b>Färg</b> <b>Beskrivning</b>	VVS: 615841106 NRF: 7501013 EAN: 5708590305738 HMI: 71739  Antracitgrå  PLUS väggskena, 600 mm, för vågrät montering. Väggskenan används för upphängning av toalettarmstöd, duschsits och tvättställ, vilket möjliggör sidoflyttning av dessa produkter. Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan.  Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar. Exkl. monteringskruv för vägg.  <i>Ersätter R9901.</i>
<b>Justerbar</b> <b>Produktkapacitet</b>	Fast höjd  Maximal belastning: Tål - beroende på väggens kvalitet - en vertikal belastning på upp till 1 000 kg.
<b>Ergonomi</b> <b>Funktioner</b>	Den vågräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna sidledes. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov.  Skenan fördelar vikten på den enskilda badrumsprodukten över hela skenans längd. Produkterna kan låsas fast vid skenan, med intuitiva justerings- och låsfunktioner. Frontplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.





# PRESSALIT®











<b>Product</b>	PLUS väggskena, 600 mm
<b>Varunummer</b>	R9806112
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Tvättsprit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>





<b>Product</b>	PLUS väggskena, 600 mm
<b>Varunummer</b>	R9806112

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8670 - Monteringsset, 3 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> V8620 - Monteringsset, 6 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS väggskena, 600 mm
<b>Varunummer</b>	R9806112



[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®