



PRESSALIT®

Pressalit 718
Abattant de WC avec démontage vertical et fermeture en douceur
incluant des charnières en acier inoxydable.

Fonctions

Lift-off, Soft close

Numéro article

718000-D59999
 EAN:5708590297200

Pressalit 718 est un abattant de WC universel avec fermeture en douceur et démontage vertical pour un nettoyage facile. Cet abattant de WC est tout indiqué pour le marché des appels d'offres.




Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit 718", réf. 718 en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec charnières universelles D59 en acier inoxydable à démontage vertical comprises.

- entraxe : 112-197 mm
- charge supportée par l'abattant : 180 kg
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2011



PRESSALIT®

Pressalit 718
Abattant de WC avec démontage vertical et fermeture en douceur
incluant des charnières en acier inoxydable.

Matériaux	Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 180 kg
Poids net	1,908 kg
Dimensions de carton	457x389x68 mm
Poids de carton	2,338 kg
Dimensions de colis	469x401x348 mm
Poids de colis	11,69 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT®

Pressalit 718

**Abattant de WC avec démontage vertical et fermeture en douceur
incluant des charnières en acier inoxydable.**

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®