




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, elektrisk höjdreglerbar R7471000
Färg	VVS: 777537100 NRF: 6311201 EAN: 5708590313498 HMI: 71817 NBS: N13:448 Vit
Beskrivning	 PLUS duschsits 450 med hål, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjdreglerbart 500 mm, eldriven med manöverdosa. Uppfällbara armstöd kan höjdregleras oberoende av sits och ryggstöd. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra. PLUS duschsits 450 med hål, uppfällbart, med rygg- och armstöd. Höjdreglerbart 500 mm, eldriven med manöverdosa. Uppfällbara armstöd kan höjdregleras oberoende av sits och ryggstöd. Material: Mjuk och skön PUR-skum med tråkärna, monterade på aluminiumprofil. Armstöd med greppfast tvåkomponentsplast är tålig och lätt att rengöra.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 500 mm Max brukarvikt (sits): 200 kg Max belastning armstödd: 55 kg När duschsitsan belastas med 200 kg, belastas varje fästskruv med 81 kg. <i>PLUS duschsitsar testas statiskt med säkerhetsfaktor 2,5. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet.</i>
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Hastighet upp: 18 mm/s Hastighet ner: 25 mm/s 45 dB
Material	Duschsätet är framställt i anodiserad aluminium och polyuretanskum som är gjutet runt en plywoodkärna och gjuten med en yta av klar PU-lack. Ändarna på ryggstödet och sätet är förseglade med ändpluggar i ABS.



Product Varunummer	PLUS duschsits 450 med hål, elektrisk höjdreglerbar R7471000
Ergonomi Funktioner Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	Ergonomisk sits - säte 450 x 437 mm. Sitsen är utförd i ett mjukt och halkfritt material som aldrig känns kallt samtidigt som det ger en god sittkomfort. Både sits och armstöd kan fällas upp mot väggen efter användning. Sits, rygg- och armstöd kan justeras parallellt via ett enkelt och säkert klicksystem. Armstöden kan dessutom höjdregleras oberoende av sits och ryggstöd. Med elektrisk manövrering är det möjligt för vårdgiveren att ställa in sitsen till en bra arbetshöjd medan brukaren sitter på sitsen. 230 LA27CS (Linak) 6000N, IPX6 TR6 (Linak) IPX0 HB7 (Linak) IP66 Strömförbrukning vid maximal belastning: 150 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	PLUS duschsits 450 med hål, elektrisk höjdreglerbar
Varunummer	R7471000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®