



PRESSALIT®

Article Numéro article	CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur R9308000
Couleur	Blanc
Description	Barre de relèvement, longueur 850 mm, relevable, réglable en hauteur de 250 mm, sans glissière verticale Sans fixations murales Supprimée le 31/12-2015 Barre de relèvement, longueur 850 mm, relevable, réglable en hauteur de 250 mm, sans glissière verticale Sans fixations murales Supprimée le 31/12-2015
Réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur Charge maximale admissible: 135 kg.
Matériaux Ergonomie	Matière de base: 20 my aluminium anodisé Matière de surface: Plastique à deux composants (PVC) Extrémité: Arnite La coupe ovale des barres (33 x 51mm) assure une bonne préhension, à la fois en station debout et assise ou lors du relèvement. L'extrémité des barres est conçue pour assurer une bonne préhension. L'extrémité constitue un bon appui lorsque l'utilisateur s'assied ou se relève, et permet de bien repérer au toucher la fin de la barre. Le revêtement est doux, résiste aux éraflures et n'est jamais froid au toucher.



PRESSALIT®

Article	CareSystem barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	R9308000
Fonctions	La face inférieure est prévue pour la pose ultérieure d'accessoires divers La barre est rabattable Réglable en hauteur de 250 mm Livré sans glissière verticale
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

pressalit.com