



PRESSALIT®

Pressalit Norden+ 710

Toiletsæde inkl. universal flex beslag i rustfrit stål med lift-off og soft close. Føres kun i Norge.

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

710001-D99999
NRF:6190078
RSK:7904531
EAN:5708590316024




Pressalit Norden+ med soft close og lift-off - den lille detalje, der gør den store forskel. Praktisk og funktionelt toiletsæde i nordisk stil. Er specielt designet til Ifö Sign.

Farve

Sort (RAL 9005)

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Norden+", art. nr. 710 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D99 uni-flex-beslag med kipanker til lift-off i rustfrit stål.
- centerafstand: 132-212 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2006



Pressalit Norden+ 710

Toiletsæde inkl. universal flex beslag i rustfrit stål med lift-off og soft close. Føres kun i Norge.

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,755 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	3,293 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	16,465 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Norden+ 710

Toiletsæde inkl. universal flex beslag i rustfrit stål med lift-off og soft close. Føres kun i Norge.

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.
Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®