




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar R8478000
Farve	VVS: 777544480 NRF: 7501961 EAN: 5708590318523 HMI: 88223 NBS: N13:40,375 Hvid
Produktbeskrivelse	 Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 2000 bruseleje, elektrisk højderegulérbar 700 mm; fra 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Opklappelig. Inkl. sengehest og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Udvendige mål: 900 mm x 1800 mm. Materialer: Pulverlakeret stål, PVC-belagt finmasket net og polystyren. Ekskl. monteringskruger til væg.
Justerbarhed Reguleringshøjde	Højderegulérbar 700 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 175 kg. Når bruselejet belastes med 175 kg, belastes hver monteringsbolt med 23 kg <i>Bruselejet er testet statisk med 440 kg, i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Hastighed opad	Hastighed op: 15 mm/s Hastighed ned: 20 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materialer	Pulverlakeret stål, finmasket net (PVC-belagt for ekstra holdbarhed) og polystyren.



Produkt	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8478000
Ergonomi	2000 serien har en lav starthøjde, for at gøre forflytninger til lejet nemmere. Seriens bruselejer har desuden en finmasket netdug, som lader vandet passere igennem til opsamlingsbakken nedenunder.
Funktioner	Fleksibiliteten giver fordele for både bruger og hjælper, da korrekt arbejdshøjde er lige så vigtig for hjælperens sikkerhed som brugeres komfort. Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Den fleksible slange fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. Bruselejet kan opklappes langs væggen, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug. Det elektriske bruseleje leveres med håndbetjening. De røde knapper indikerer tydeligt "op" og "ned". Håndbetjeningen leveres med en holder til placering på væg. Nettet på lejet kan nemt lynes af når det skal vaskes eller skiftes.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Careline, (Linak), 6000 N, IPX6
Styreboks	CB9 Careline, 24V med jord, IPX6
Håndbetjening	HB3 (Linak), IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W Strømforbrug, standby: 2 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.



PRESSALIT®

Produkt	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8478000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% Accel PREvention Wipes Lingettes IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®




Produkt	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	R8478000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SCT 2000 bruseleje, finmasket net, elektrisk højderegulérbar R8478000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskaade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com